ES-FT-BPC 35 PROTECTION CAP - Staubschutzdeckel

1211119

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1211119

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Staubschutzkappe für Energiespeicher-Steckverbinder, Farbe: grau RAL 7046, Umgebungstemperatur für Lagerung und Transport: -40 °C ... 70 °C, Betriebstemperatur: -20 °C ... 105 °C, halogenfrei, technische Kunststoffe: UL 94 HB, Schutzklasse: IP65 (mit Buchse)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1211119
Verpackungseinheit	300 Stück
Mindestbestellmenge	300 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABLDBA
GTIN	4063151283544
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,96 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,516 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzkappe
Produktfamilie	BPC

Materialangaben

Farbe	grau
Material	Silikon (Schutzkappe)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
	IP65

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440209
ECLASS-15.0	27440209

ETIM

ETIM 10.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

ES-FT-BPC 35 PROTECTION CAP - Staubschutzdeckel

1211119

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1211119

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de