CRIMPFOX-RC 25 - Presszange

1212065

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212065

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für nicht isolierte Kabelschuhe, 10 ... 25 mm^2, Indent-Crimp

Ihre Vorteile

- Die CRIMPFOX-RC 10 und ...RCT 25-1 runden das Programm der Presszangen für nicht isolierte Kabelschuhe und isolierte Rohrkabelschuhe ab
- Alle Zangen dieser Bauform reduzieren den Kraftaufwand bei der Verpressung um 25 %

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212065
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3133
GTIN	4046356454056
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	666,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	666,9 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Indent-Crimp
Produkteigenschaft	Indentcrimp
	Bis zu 25 % reduzierte Betätigungskraft

Crimpstelle 1

Querschnitt max.	10 mm²
AWG max	8

Crimpstelle 2

Querschnitt max.	16 mm²
AWG max	6

Crimpstelle 3

Querschnitt max.	25 mm²
AWG max	4

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	10 mm² ... 25 mm²
Querschnittsbereich AWG	8 ... 4

Maße

Breite	25 mm
Höhe	68 mm
Länge	256 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212065

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de