CRIMPFOX-FO 5,41 - Presszange

1212099

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212099

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für LWL-Steckverbinder, 3,25 mm, 3,84 mm, 5,41 mm, 5,00 mm, 4,52 mm, HEX-Crimp

Ihre Vorteile

- Seitliche Leitereinführung
- Entriegelbare Zwangssperre

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212099
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3138
GTIN	4046356454001
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	678 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	678 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	HEX-Crimp
Produkteigenschaft	Geringe Betätigungskraft
	Langer Griff für Querschnitte bis 50 mm²
	Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff
	Werkzeuglos entriegelbare Zwangssperre
	Griff mit Antirutschpad
	Crimpkraft nachjustierbar
	Befestigungsöse für Sicherheitsband

Crimpstelle 1

Crimpbreite	3,25 mm

Crimpstelle 2

Crimpbreite	3,84 mm

Crimpstelle 3

Crimpbreite	5,41 mm

Crimpstelle 4

Crimpbreite	5,00 mm

Crimpstelle 5

Crimpbreite	4,52 mm

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	3,25 mm² ... 5,41 mm²

Maße

Breite	25 mm
Höhe	68 mm
Länge	256 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	3,25 mm ... 5,41 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212099

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de