SF-BIT-HEXB 5-89 - Schraubeinsatz

1208911

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208911

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schraub-Bit, Sechskant mit Kugelkopf, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: Hex 5 x 89 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1208911
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3149
GTIN	4046356116640
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	23,65 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	23,65 g
Zolltarifnummer	82079030
Ursprungsland	CZ

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schraubwerkzeug
Anwendung	1/4"
Bauform	Sechskant

Anschlussdaten

Abtrieb	Außensechskant

Maße

Länge	89 mm

Materialangaben

Farbe	silber

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208911

EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01750

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	21044290
ECLASS-13.0	21044290

ETIM

ETIM 10.0	EC011813

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,486 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de