# WIREFOX-D CX-4 - Abisolierwerkzeug

1212166

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212166

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abisolierwerkzeug für Koaxialkabel von Ø 2,5 ... 7,6 mm, 2-stufig, Absetzmaß 6,8 mm

## Ihre Vorteile

- Große Auswahl an Präzisions-Abmantelungswerkzeugen
- Für jeden Anwendungsfall das richtige Werkzeug

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1212166 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BP |
| Produktschlüssel | BH3122 |
| GTIN | 4046356454346 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 76,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 76,6 g |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Ursprungsland | SE |

## Technische Daten

### Hinweise

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Abisolierwerkzeug |
| Anwendung | Standard |
| | Koaxialkabel |
| Besondere Eigenschaften | 2-stufig Absetzmaß l1= 6,8 mm |
| Produkteigenschaft | Abisolieren marktgängiger Koaxialleitungen |
| | Austauschbares Abisoliermesser |
| | Mehrstufiges Absetzen in einem Arbeitsgang |

### Anschlussdaten

Leiteranschluss

| | |
|---|---|
| Querschnittsbereich metrisch | 0 mm² ... 0 mm² |
| Abisolierlänge | 6,8 mm |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 25,5 mm |
| Höhe | 37,5 mm |
| Länge | 90 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | schwarz |

### Kabel / Leitung

| | |
|---|---|
| Leitungsaußendurchmesser | 2,5 mm ... 7,6 mm |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212166

**EAC**
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21043706 |
| ECLASS-15.0 | 21043706 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002109 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de