

# BHN 10 - Schraubeinsatz

1209981

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1209981>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckschlüsseinsatz, magnetisch, Sechskant, Schlüsselweite 10 mm, 1/4" Antrieb, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Kaufmännische Daten

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Artikelnummer                            | 1209981                  |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                  |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                  |
| Verkaufsschlüssel                        | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
| Produktschlüssel                         | BH3149                   |
| GTIN                                     | 4046356350303            |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 45,9 g                   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 45,9 g                   |
| Zolltarifnummer                          | 82042000                 |
| Ursprungsland                            | DE                       |

# BHN 10 - Schraubeinsatz



1209981

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1209981>

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

Produkttyp

Schraubwerkzeug

### Anschlussdaten

Abtrieb

Innensechskant

# BHN 10 - Schraubeinsatz



1209981

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1209981>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0

21044290

### ETIM

ETIM 9.0

EC011813

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

27111700

# BHN 10 - Schraubeinsatz



1209981

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1209981>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)