TSD 20 SAC - Drehmoment-Schraubendreher

1212020

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212020

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Bild zeigt Variante TSD 04 SAC

Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 2,0 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für die Druckmutter des Schnellanschlusses

Ihre Vorteile

- Bei den Drehmomentschraubern TSD-M... stellen Sie das Drehmoment individuell ein
- Der TSD-M... Adapter nimmt die verschiedenen Steckaufsätze auf
- Drehmomentschraubendreher TSD ... SAC mit unterschiedlich voreingestellten Drehmomenten von 0,2 Nm ... 2,5 Nm
- Unterschiedlichste Steckaufsätze SAC... für vielfältigste Anwendungen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212020
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH314A
GTIN	4046356439305
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	100,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	94,3 g
Zolltarifnummer	82054000
Ursprungsland	CZ

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Drehmomentwerkzeug
Bauform	Sechskant SW4

Anschlussdaten

Drehmomentbereich	2 Nm ... 2 Nm
Abtrieb	Außensechskant

Maße

Breite	37 mm
Klingenbreite	0 mm
Klingenhöhe	100 mm
Länge	205 mm
Klingendicke	0 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212020

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21040417
ECLASS-15.0	21040417

ETIM

ETIM 10.0	EC002132

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	6,369 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de