
CF 500/DIE SC 6 - Crimpeinsatz

1212242

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212242

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Flachsteckhülsen und Flachstecker (C-SCF... und C-SCM. ..) 0,5 ... 6 mm^2

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212242
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BM
Produktschlüssel	BH323Z
GTIN	4046356450003
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	73,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	73 g
Zolltarifnummer	84799070
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gesenk
Verpressung	B-Crimp
Querschnitt min.	0,5 mm²
Querschnitt max.	6 mm²

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,5 mm² ... 6 mm²

Materialangaben

Farbe	silber

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	0,9 mm ... 2,9 mm

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212242

EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

ETIM

ETIM 10.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	22,439 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de