CF 500/COV RCI - Abdeckhaube

1212255

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212255

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzhaube für Crimpautomat CF 500, für isolierte Kabelschuhe: 0,14 mm^2 ... 6 mm^2 (RCI 1,5, RCI 6, RCI 6-1), für gedrehte Kontakte: 0,14 mm^2 ... 4 mm^2 (TC HC 4), für Solarkontakte: 0,25 mm^2 ... 6 mm^2 (SR 6-2)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212255
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BM
Produktschlüssel	BH323Z
GTIN	4046356450171
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	42,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	42 g
Zolltarifnummer	84799070
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Schutzhaube für Crimpautomat CF 500, für isolierte Kabelschuhe 0,14 ... 6 mm² (RCI 1,5/6) und gedrehte Kontakte 0,14 ... 4 mm² (TC 4)

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckung

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm² ... 6 mm²

Maße

Breite	22,5 mm
Höhe	70 mm
Länge	105 mm

Materialangaben

Farbe	transparent
Material	Kunststoff
Material Verschraubung	Metall

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

ETIM

ETIM 10.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	6,03 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de