CRIMPFOX-M 10/DIE - Crimpeinsatz

1212080

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212080

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gesenk, für Crimpfox-M, für Aderendhülsen 0,25 - 10 mm^2, verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212080
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH313Z
GTIN	4046356454506
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	93,04 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	88 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gesenk
Verpressung	Trapez-Crimp
Produkteigenschaft	Wechseleinsatz für die Universal-Crimpzange CRIMPFOX-M

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,25 mm²
Querschnitt max.	0,75 mm²
AWG min	24
AWG max	20

Crimpstelle 2

Querschnitt min.	1 mm²
Querschnitt max.	1,5 mm²
AWG min	18
AWG max	16

Crimpstelle 3

Querschnitt max.	2,5 mm²
AWG max	14

Crimpstelle 4

Querschnitt max.	4 mm²
AWG max	12

Crimpstelle 5

Querschnitt max.	6 mm²
AWG max	10

Crimpstelle 6

Querschnitt max.	10 mm²
AWG max	8

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,25 mm² ... 10 mm²
Querschnittsbereich AWG	24 ... 8

Maße

Breite	75 mm
Höhe	25,5 mm
Länge	114 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212080

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

ETIM

ETIM 10.0	EC011822

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de