CF 3000-TOOLKIT 0,25 - Umrüstsatz

1212376

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212376

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Erweiterungssatz, komplett, für CF 3000, für isolierte Aderendhülsen als Bandware, 0,25/0,34 mm^2, Hülsenlänge 8 mm

Produktbeschreibung

Erweiterungssatz 0,25/0,34 mm^2

Ihre Vorteile

- Für PVC-Leiter (H05V-K / H07V-K) der Klasse 2 und 5 geeignet.
Leiter mit speziellen Isolationsmaterialien und Verseilungen sind nur eingeschränkt und unter Vorbehalt verarbeitbar.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212376
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BM
Produktschlüssel	BH323Z
GTIN	4046356461467
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	426 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	373,2 g
Zolltarifnummer	84799070
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Umrüstsatz
Verpressung	Trapez-Crimp
Leitertyp	PVC

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel	0,25 mm² ... 0,34 mm²

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212376

EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

ETIM

ETIM 10.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	99,414 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de