CRIMPFOX-SR 6-2 - Crimpzange

1212468

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212468

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpzange, für Solarverbinder MC4, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, mit Locator 2,5 ... 6 mm^2

Ihre Vorteile

- Ergonomisch geformte Griffe
- Entriegelbare Zwangssperre
- Optimierte mechanische Übersetzung reduziert den Kraftaufwand um bis zu 25 %
- Gleichbleibend hohe Qualitätsvercrimpung
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212468
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3139
GTIN	4046356526944
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	746,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	746,1 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	B-Crimp
Produkteigenschaft	Entriegelbare Zwangssperre
	Bis zu 25 % reduzierte Betätigungskraft
	Gekennzeichnete Gesenkstationen

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	2,5 mm² ... 6 mm²
Querschnittsbereich AWG	14 ... 10

Maße

Länge	256 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212468

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de