WIREFOX 2,5 - Abisolierwerkzeug

1212368

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212368

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abisolierwerkzeug, für Leiter und Kabel von 0,08 bis 2,5 mm Leiterquerschnitt, selbstjustierend, Abisolierlänge einstellbar bis 15 mm, Schneidvermögen bis 6 mm^2 flexibel /1,5 mm^2 starr

Ihre Vorteile

- Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
- Praktischer integrierter Drahtschneider
- Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212368
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3121
GTIN	4046356456128
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	180,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	174,8 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	GB

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abisolierwerkzeug
Anwendung	Standard
Produkteigenschaft	Automatischer Einstellmechanismus
	Werkzeugloser Austausch der Abisoliermesser
	Längenanschlag zur Einstellung der Abisolierlänge ≤ 15 mm
	Abgewinkelte Zangenkontur
	Integrierter Drahtschneider
	Lamellenmesser auch für Sonderisolationen geeignet

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,08 mm² ... 2,5 mm² (Abisolierbereich)
	6 mm² (Schneidbereich)
Querschnittsbereich AWG	28 ... 12 (Abisolierbereich)
	10 (Schneidbereich)
Abisolierlänge	15 mm

Maße

Länge	160 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	0,3 mm ... 1,9 mm

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212368

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	5,399 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de