CF CRIMPHANDY 1,0 - Abisolier- und Crimpautomat

1212465

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212465

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abbildung ähnlich

Mobiler Abisolier- und Crimpautomat, Servicewerkzeug, Ersatzteil (Abfallleitblech), Schneidwerkzeug (CUTFOX 12), Aderendhülsenband

Produktbeschreibung

Mobiler Handautomat, akkubetrieben, zur Verarbeitung von Band-Aderendhülsen 1,0 mm^2 mit Funktionsende, geeignet für PVC isolierte Leiter (H05V-K), Kabelschere CUTFOX 12, Abfallleitblech 2, Service-Tool zur Fehlerbehebung und einen Aderendhülsenstreifen 1,0 mm^2, verpackt in einem robusten Koffer.

Ihre Vorteile

- Gleichbleibend beste Arbeitsergebnisse durch automatische Überwachungsfunktionen
- Uneingeschränkter mobiler Einsatz durch Akkubetrieb und Vorratsmagazin
- Die Innovation für den Schaltanlagenbau das Crimphandy. Mit dem mobilen Handautomat benötigen sie max. 2 Sekunden für das Abisolieren und Vercrimpen Ihrer Leiter, 75 % weniger Zeit als bisher

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212465
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BK
Produktschlüssel	BH3233
GTIN	4046356589147
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.883 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.463 g
Zolltarifnummer	84672920
Ursprungsland	DE

Set besteht aus

CF CRIMPHANDY 1,0 - Abisolier- und Crimpautomat

1212465

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212465



Mobiler Abisolier- und Crimpautomat, Servicewerkzeug, Ersatzteil (Abfallleitblech), Schneidwerkzeug (CUTFOX 12), Aderendhülsenband

CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - Montagewerkzeug

1212759

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212759



Servicewerkzeug, für CF-CRIMPHANDY 1,0, zur Behebung von Störungen

CF CRIMPHANDY 1,0/GP2 - Ersatzteil

1212517

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212517



Abfallleitblech 2, für CF CRIMPHANDY 1,0

CUTFOX 12 - Kabelschneidwerkzeug

1212128

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212128



Kabelschneider, für Kupfer und Aluminium bis 12 mm Durchmesser (bis 35 mm^2)

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpautomat
Verpressung	Vierkant-Crimp
Leitertyp	PVC H05V-K
Einführlänge minimal	32 mm
Produkteigenschaft	mobiler Abisolier- und Crimpautomat
	integriertes Magazin
	Kapazitiver Sensor
	Li-Ionen-Akku
	Kapazitiver Sensor

Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich	60 Hz
Leistungsaufnahme	20 W

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	7,4 V DC

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	1 mm² ... 1 mm²

Maße

Breite	43 mm
Höhe	70 mm
Länge	205 mm
Leiterdurchmesserbereich	2 mm ... 2,7 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de