

# CF CRIMPHANDY 1,0 - Crimpwerkzeug, elektrisch



1212465

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212465>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Mobiler Abisolier- und Crimpautomat, Servicewerkzeug, Ersatzteil (Abfallleitblech), Schneidwerkzeug (CUTFOX 12), Aderendhülsenband

## Produktbeschreibung

Mobiler Handautomat, akkubetrieben, zur Verarbeitung von Band-Aderendhülsen 1,0 mm<sup>2</sup> mit Funktionsende, geeignet für PVC isolierte Leiter (H05V-K), Kabelschere CUTFOX 12, Abfallleitblech 2, Service-Tool zur Fehlerbehebung und einen Aderendhülsenstreifen 1,0 mm<sup>2</sup>, verpackt in einem robusten Koffer.

## Ihre Vorteile

- Gleichbleibend beste Arbeitsergebnisse durch automatische Überwachungsfunktionen
- Uneingeschränkter mobiler Einsatz durch Akkubetrieb und Vorratsmagazin
- Die Innovation für den Schaltanlagenbau das Crimphandy. Mit dem mobilen Handautomat benötigen sie max. 2 Sekunden für das Abisolieren und Vercrimpen Ihrer Leiter, 75 % weniger Zeit als bisher

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212465
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N1 - Drucker+WKZAutomaten
Produktschlüssel	BH3233
GTIN	4046356589147
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.883 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.463 g
Zolltarifnummer	84672920
Ursprungsland	DE

# CF CRIMPHANDY 1,0 - Crimpwerkzeug, elektrisch

1212465

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212465>



## Set besteht aus

### CF CRIMPHANDY 1,0 - Crimpwerkzeug, elektrisch

1212465

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212465>



Mobiler Abisolier- und Crimpautomat, Servicewerkzeug, Ersatzteil (Abfallleitblech), Schneidwerkzeug (CUTFOX 12), Aderendhülsenband

---

### CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - Montagewerkzeug

1212759

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212759>



Servicewerkzeug, für CF-CRIMPHANDY 1,0, zur Behebung von Störungen

# CF CRIMPHANDY 1,0 - Crimpwerkzeug, elektrisch

1212465

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212465>



## CF CRIMPHANDY 1,0/GP2 - Ersatzteil

1212517

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212517>



Abfalleitblech 2, für CF CRIMPHANDY 1,0

---

## CUTFOX 12 - Kabelschneidwerkzeug

1212128

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212128>



Kabelschneider, für Kupfer und Aluminium bis 12 mm Durchmesser (bis 35 mm<sup>2</sup>)

# CF CRIMPHANDY 1,0 - Crimpwerkzeug, elektrisch



1212465

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212465>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpautomat
Verpressung	Vierkant-Crimp
Leitertyp	PVC H05V-K
Einführlänge minimal	32 mm
Produkteigenschaft	mobiler Abisolier- und Crimpautomat
	integriertes Magazin
	Kapazitiver Sensor
	Li-Ionen-Akku
	Kapazitiver Sensor

### Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich	60 Hz
Leistungsaufnahme	20 W

### Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	7,4 V DC
-----------------------------	----------

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	1 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>
------------------------------	---

### Maße

Breite	43 mm
Höhe	70 mm
Länge	205 mm
Leiterdurchmesserbereich	2 mm ... 2,7 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

# CF CRIMPHANDY 1,0 - Crimpwerkzeug, elektrisch



1212465

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212465>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

### ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--