CUTFOX-CD - Verdrahtungskanalschneider

1212474

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212474

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verdrahtungskanalschere, zum Ablängen von Verdrahtungskanälen, -Deckeln und Profilen aus Kunststoff, 45° Anschlag auch für Gehrungsschnitte, Schnittlänge, 75 mm

Ihre Vorteile

- Mit Federrückstellung
- Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt durch besondere Schneidengeometrie und optimale Hebelübersetzung
- Abgleitsicherer ergonomischer Griff
- 45°-Anschlag
- Schnittbreite 75 mm
- Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
- Präzisionsschneide für Verdrahtungskanäle

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212474
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3114
GTIN	4046356527026
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	469 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	439,2 g
Zolltarifnummer	82015000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schneidwerkzeug
Anwendung	Kunststoff-Verdrahtungskanal
Produkteigenschaft	Beschichtete Schneide
	Kompakte Bauweise
	Anschlag für 45° oder 90°
	Schaumstoffauflage
	Mit Arretierung
	Für Verdrahtungskanäle bis 75 mm Breite und 2,5 mm Materialstärke

Maße

Klingenbreite	75 mm
Länge	245 mm
Materialstärke	2,5 mm
Materialstärke max.	2,5 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	> 0 mm

Materialangaben

Farbe	mehrfarbig (RAL -)

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	> 0 mm

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212474

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043716
ECLASS-15.0	21043716

ETIM

ETIM 10.0	EC000565

UNSPSC

UNSPSC 21.0	23151900

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	9,598 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de