WIREFOX-E 6SC - Abisolierwerkzeug

1212705

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212705

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter (speziell auch für kurz- und erdschlusssichere Leitungen) 1,5 - 6 mm^2, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm^2 flexibel /1,5 mm^2 starr, Abisoliermesser austauschbar

Produktbeschreibung

Einsetzbare Abisoliermesser: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB und 1212152 WIREFOX 10/SB, direkter Ersatz: 1212314 WIREFOX 6SC/SB

Ihre Vorteile

- Praktischer integrierter Drahtschneider
- Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
- Abisolierwerkzeug mit ergonomisch abgewinkeltem Zangenkörper
- Die Abisolierzange zeichnet sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste
Isolationen und Leiterdurchmesser aus.
- Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212705
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3121
GTIN	4046356783606
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	253 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	253 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abisolierwerkzeug
Anwendung	Standard
	Silikon
	Gummi
Produkteigenschaft	Automatischer Einstellmechanismus
	Austauschbares Abisoliermesser
	Längenanschlag zur Einstellung der Abisolierlänge
	Abgewinkelte Zangenkontur
	Integrierter Drahtschneider

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	1,5 mm² ... 6 mm² (Abisolierbereich)
	1,5 mm² (Schneidbereich)
Querschnittsbereich AWG	16 ... 10 (Abisolierbereich)
	16 (Schneidbereich)
Abisolierlänge	2 mm ... 18 mm

Maße

Breite	20 mm
Höhe	90 mm
Länge	191 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz/grün

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212705

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de