UNIFOX-RVT P 4 - Werkzeug

1212478

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212478

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Nietsetzwerkzeug, zur Verarbeitung des Kunststoff-Spreizniets RVT-PA 4

Ihre Vorteile

- Spezialwerkzeugstahl für dauerhafte Anwendung
- Bequeme und sichere Montage durch Druckfeder im Handgriff
- Ergonomisch geformt, um den Bedienkomfort zu erhöhen und Verletzungen zu vermeiden

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212478
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3163
GTIN	4046356527095
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	241,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	182,38 g
Zolltarifnummer	82055980
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Nietwerkzeug
Anwendung	Kunststoff-Spreizniet
Produkteigenschaft	Federrückstellung
	Arretierung der Nieten
	Verwendung mit Handschlag oder Schonhammer
	Für Verdrahtungs- und Kabelkanäle ab Breite 35 mm

Maße

Länge	216 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043818
ECLASS-15.0	21043818

ETIM

ETIM 10.0	EC002124

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	11,582 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de