CRIMPFOX-HS 6 - Presszange

1212722

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212722

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Quetschzange, für vollisolierte Schrumpfverbinder, 0,5 ... 6,0 mm^2 (rot, blau, gelb), Oval-Crimp

Ihre Vorteile

- Entriegelbare Zwangssperre
- Eine eindeutige Querschnittszuordnung ist durch eine Farbkodierung auf den Gesenken gegeben
- Quetschzange für Kabelschuhe und Verbinder
- Sie entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212722
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3132
GTIN	4046356857819
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	675,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	675,6 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Oval-Crimp
Produkteigenschaft	Entriegelbare Zwangssperre
	Farbkodierte Gesenke

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,5 mm²
Querschnitt max.	1,5 mm²
AWG min	20
AWG max	16

Crimpstelle 2

Querschnitt min.	1,5 mm²
Querschnitt max.	2,5 mm²
AWG min	16
AWG max	14

Crimpstelle 3

Querschnitt min.	4 mm²
Querschnitt max.	6 mm²
AWG min	12
AWG max	10

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,5 mm² ... 6 mm²
Querschnittsbereich AWG	20 ... 10

Maße

Breite	22 mm
Höhe	80 mm
Länge	256 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212722

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de