# SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Schraubeinsatz

1212572

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212572

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schraub-Bit, Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: 0,8 x 4,0 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Ihre Vorteile

- Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1212572 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BP |
| Produktschlüssel | BH3149 |
| GTIN | 4046356590075 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 8,14 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 8,14 g |
| Zolltarifnummer | 82079030 |
| Ursprungsland | CZ |

## Technische Daten

### Hinweise

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Schraubwerkzeug |
| Bauform | Schlitz |

### Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| Abtrieb | Schlitz |

### Maße

| | |
|---|---|
| Klingenbreite | 4 mm |
| Klingenhöhe | 70 mm |
| Länge | 70 mm |
| Klingendicke | 0,8 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | silberfarben |
| Material | Stahl |

### Normen und Bestimmungen

| | |
|---|---|
| Prüfungen | DIN 3126 Antrieb, Abtrieb 3127-1 |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212572

**EAC**
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01750

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21044204 |
| ECLASS-15.0 | 21044204 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC003864 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27112800 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,389 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de