MICROFOX-P ESD_DB - Spitzzange

1212799

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212799

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abbildung zeigt Artikel
MICROFOX-P ESD

ESD Elektronik-Spitzzange, Greiffläche glatt, mit Öffnungsfeder, entspiegelt und phosphatiert, 2-Komponenten Griff, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)

Produktbeschreibung

Hinweis:
Aufgrund der derzeitigen Herausforderungen am globalen Beschaffungsmarkt ist Phoenix Contact leider gezwungen, ein anderes ESD konformes Material zu akzeptieren. Die Werkzeuge werden zukünftig mit Kunststoffgriffen in schwarz/türkis geliefert. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion und Qualität der ESD-Zangen.

Ihre Vorteile

- Öffnungsfeder für ein gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen
- Ergonomisch geformte Zwei-Komponentengriffe für ermüdungs- und abrutschsicheres Arbeiten
- Durchgestecktes Gelenk für dauerhafte Stabilität und optimalen Kraftverlauf
- Spezielle leitfähige Kunststoffgriffe sorgen für eine langsame und kontrollierte Abfuhr von elektrostatischer Energie entsprechend der Normen und Vorschriften wie z. B.: DIN EN 61340-5
- Hergestellt aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl
- Metalloberflächen sind feinstpoliert und phosphatiert für einen optimalen Rostschutz und blendfreies Arbeiten

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212799
Verpackungseinheit	6 Stück
Mindestbestellmenge	6 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3152
GTIN	4046356995078
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	96,433 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	96,433 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Elektronikzange

Elektrische Eigenschaften

Sicherung	DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3

Maße

Breite	60 mm
Höhe	7 mm
Länge	133 mm

Materialangaben

Farbe	mehrfarbig (RAL -)
Material	Stahl
Beschichtung	phosphatiert

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043816
ECLASS-15.0	21043816

ETIM

ETIM 10.0	EC000835

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de