

SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Schraubeinsatz

1212577

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212577>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schraub-Bit, Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: 1,2 x 6,5 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Ihre Vorteile

- Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 1212577 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BP |
| Produktschlüssel | BH3149 |
| GTIN | 4046356590129 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 16,64 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 16,64 g |
| Zolltarifnummer | 82079030 |
| Ursprungsland | CZ |

SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Schraubeinsatz

1212577

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212577>



Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

| | |
|---------|---------|
| Bauform | Schlitz |
|---------|---------|

Anschlussdaten

| | |
|---------|---------|
| Abtrieb | Schlitz |
|---------|---------|

Maße

| | |
|---------------|--------|
| Klingenbreite | 6,5 mm |
| Klingenhöhe | 70 mm |
| Länge | 70 mm |
| Klingendicke | 1,2 mm |

Materialangaben

| | |
|----------|--------------|
| Farbe | silberfarben |
| Material | Stahl |

Normen und Bestimmungen

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Prüfungen | DIN 3126 Antrieb, Abtrieb 3127-1 |
|-----------|----------------------------------|

SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Schraubeinsatz

1212577

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212577>



Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212577>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Schraubeinsatz

1212577

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212577>



Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21044204 |
| ECLASS-15.0 | 21044204 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003864 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27112800 |
|-------------|----------|

SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Schraubeinsatz

1212577

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212577>



Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|--|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |
|--|--|

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,389 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de