WIREFOX-E 16 - Abisolierwerkzeug

1212707

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212707

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 4 - 16 mm^2, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm^2 flexibel /1,5 mm^2 starr, Abisoliermesser austauschbar

Produktbeschreibung

Einsetzbare Abisoliermesser: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212152 WIREFOX 10/SB und 1212314 WIREFOX 6SC/SB, direkter Ersatz: 1212153 WIREFOX 16/SB

Ihre Vorteile

- Praktischer integrierter Drahtschneider
- Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
- Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus
- Abisolierwerkzeug mit ergonomisch abgewinkeltem Zangenkörper
- Die Abisolierzange zeichnet sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste
Isolationen und Leiterdurchmesser aus.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212707
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3121
GTIN	4046356787826
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	253 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	253 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abisolierwerkzeug
Anwendung	Standard
Produkteigenschaft	Automatischer Einstellmechanismus
	Austauschbares Abisoliermesser
	Längenanschlag zur Einstellung der Abisolierlänge
	Abgewinkelte Zangenkontur
	Integrierter Drahtschneider

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	4 mm² ... 16 mm² (Abisolierbereich)
	1,5 mm² (Schneidbereich)
Querschnittsbereich AWG	12 ... 5 (Abisolierbereich)
	16 (Schneidbereich)
Abisolierlänge	2 mm ... 18 mm

Maße

Breite	20 mm
Höhe	90 mm
Länge	191 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz/grün

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212707

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de