CRIMPFOX 6 CUS - Presszange

1212767

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212767

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4, 0,25 mm^2 ... 6,0 mm^2, seitliche Einführung, Trapez-Crimp

Ihre Vorteile

- Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt
- Entriegelbare Zwangssperre
- Umfangreiches Presszangen-Programm
- Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212767
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH313V
GTIN	4046356942942
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	442,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	441,2 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Trapez-Crimp

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,25 mm² ... 6 mm²
Querschnittsbereich AWG	24 ... 10

Maße


Breite	18 mm
Höhe	59 mm
Länge	198 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz

Zeichnungen

Produktzeichnung



Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212767

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de