CRIMPFOX-RCI 1 CUS - Presszange

1212772

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212772

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abbildung zeigt CRIMPFOX-SC 6

Quetschzange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für isolierte Kabelschuhe, 0,14 - 1,0 mm^2 (hellgrün, rot), Oval-Crimp

Ihre Vorteile

- Sie entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen
- Eine eindeutige Querschnittszuordnung ist durch eine Farbkodierung auf den Gesenken gegeben
- Entriegelbare Zwangssperre

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212772
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH313V
GTIN	4046356942997
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	435,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	435,6 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Oval-Crimp

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,14 mm²
Querschnitt max.	0,25 mm²
AWG min	26
AWG max	24

Crimpstelle 2

Querschnitt min.	0,5 mm²
Querschnitt max.	1 mm²
AWG min	20
AWG max	18

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,14 mm² ... 1 mm²
Querschnittsbereich AWG	26 ... 18

Maße


Breite	18 mm
Höhe	59 mm
Länge	198 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz/grün

Zeichnungen

Produktzeichnung



Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212772

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de