

CUTFOX-SP BOLT VDE_DB - Seitenschneider

1212837

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212837>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Bolzenschneider, induktiv gehärtete Schneiden, Größe: 200 mm, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)

Ihre Vorteile

- Induktiv gehärtete Schneiden für langzeitstabile Schneidleistungen
- VDE-geprüfte Schneidwerkzeuge aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212837
Verpackungseinheit	6 Stück
Mindestbestellmenge	6 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH311S
GTIN	4055626045573
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	356,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	356,1 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Anwendung

Al + Cu + Pianodraht

Maße

Länge

200 mm

Materialangaben

Farbe

mehrfarbig (RAL -)

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser

0,2 mm ... 4 mm

Normen und Bestimmungen

Prüfungen

DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)

DIN ISO 5746

CUTFOX-SP BOLT VDE_DB - Seitenschneider

1212837

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212837>



Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212837>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 40052526

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

ETIM

ETIM 10.0	EC000165
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CUTFOX-SP BOLT VDE_DB - Seitenschneider

1212837

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212837>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de