PROT-M12 FS-M-CHAINX - Verschlusskappe

1239603

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239603

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Verschlusskappe, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)



Ihre Vorteile

- Zuverlässiger Schutz von nicht belegten Steckplätzen beim Transport und Einsatz im Feld
- Spritzwasser- und staubgeschützt durch innenliegende Dichtung
- Einfache Montage per Hand oder Schraubenschlüssel

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1239603
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABQZAB
GTIN	4063151425425
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,23 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	12,936 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzkappe
Gewindeart	M12

Materialangaben

Material	CuZn/Ni (Kette)
Material Dichtung	NBR

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-40 °C ... 85 °C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de