VS-EC-MSDB SH SCOX - Gerätesteckverbinder Vorderwand

1239709

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239709

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gerätesteckverbinder Vorderwand, 4-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Wellenlöten, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Ihre Vorteile

- Einfache Leiterplattenmontage: 1-teilige Steckverbinder für das Wellenlöten
- Für hohe Übertragungssicherheit: optionale Schirmanbindung an das Gehäuse durch Schirmkontakt
- Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1239709
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	20 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABQSAI
GTIN	4063151431433
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,985 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10,087 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Montage

Montageart	Vorderwandmontage (M12 x 1, mit Kontermutter)

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Polzahl	4
Geschirmt	ja

Materialangaben

Material Gehäuse	GD-Zn
	Ni
	Cu-Legierung
	Au
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	30 V
Nennstrom I_N	1 A
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT7, für USB 2.0 (480 Mbit/s)

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussart	Wellenlöten

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 100

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform Kopf	Buchse
Kabelabgang Kopf	gerade
Gewindeart Kopf	M12
Verriegelungsart Kopf	SPEEDCON


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Zeichnungen

Schemazeichnung



Polbild

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

VS-EC-MSDB SH SCOX - Gerätesteckverbinder Vorderwand

1239709

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239709

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de