PROT-MINFS-PA - Verschlusskappe

1410605

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1410605

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verschlusskappe 7/8" aus Kunststoff für Sensor-Leitungen, für 7/8"-Stecker

Kaufmännische Daten


Artikelnummer	1410605
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	AI
Produktschlüssel	AF1ZAX
GTIN	4046356901208
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7,85 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,85 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzkappe
Gewindeart	7/8"

Maße

Maßzeichnung	
Durchmesser	27 mm

Materialangaben

Material	PA 6.6 GF
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,145 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de