HC-D25-HCWS-PL-BK - Schutzdeckel

1346523

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346523

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schutzdeckel D25, mit Längsbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 15,5 mm, Dichtung: nein



Kaufmännische Daten


Artikelnummer	1346523
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7AZC
GTIN	4063151659479
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	30,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	26,6 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzdeckel
Gehäuseart	Schutzdeckel
Bauform	D25
Fangschnur vorhanden	ja
Dichtung vorhanden	nein

Maße

Maßzeichnung	
Breite	33 mm
Höhe	15,5 mm
Länge	81,5 mm
Durchmesser Fangschnuröse	40 mm

Materialangaben

Material Schutzdeckel	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Schutzdeckel	PC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	ja

Montage

Montagehinweis	Doppelöse zur Montage an einer Leitung / unter Schraubenkopf
	Kunststoffschutzdeckel zum kurzfristigen Schutz

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346523

DNV
Zulassungs-ID: TAE000037S

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de