HC-D15-SP-RBK - Profildichtung

1414671

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414671

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Ersatz-Profildichtung, für Gehäuse HC-EVO-D15.....BK



Kaufmännische Daten


Artikelnummer	1414671
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7APZ
GTIN	4055626031224
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,6 g
Zolltarifnummer	40169300
Ursprungsland	IT

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Dichtung
Bauform	D15

Maße

Maßzeichnung	
Breite	30 mm
Höhe	4 mm
Länge	63,5 mm

Materialangaben

Material Dichtung	NBR (Profildichtung)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Montage

Montagehinweis	Die Ersatzdichtung ist mit dem Klebstoff Loctite-454 zu verkleben. Für Gehäuse HC-EVO-D15....BK

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414671

EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	27440292

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,156 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de