# HC-CIF-B16-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen

1424336

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424336

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschienen-Montagerahmen, Bauform: B16, für Kontakteinsätze, Top-Rahmen

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1424336 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7AHB |
| GTIN | 4055626370743 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 47 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 45,9 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | CN |

# HC-CIF-B16-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen

1424336

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424336

## Technische Daten


### Hinweise

| | |
|---|---|
| Allgemein | für Kontakteinsätze B16, BB32, DD72, HS6, HV6, und Modulrahmen B16 |
| Hinweis zur Sicherheit | Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch den Anwender sichergestellt werden. Die Durchgängigkeit der PE-Verbindung ist vom Anwender zu prüfen und zu erfüllen. Der PE-Anschluss ist gleichseitig auszuführen. |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Tragschienen-Montagerahmen |
| Gehäuseart | Tragschienen-Montagerahmen |
| Serie | HC-CIF-PL |
| Bauform | B16 |
| Schutzdeckel | nein |
| Pg-Verschraubung | ohne |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 42 mm |
| Höhe | 61 mm |
| Länge | 144 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material | PC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

### Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

| | |
|---|---|
| Verriegelungstyp | Haken |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in einem |

| | |
|---|---|
| | IP geschützten Raum vor |


# HC-CIF-B16-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen

1424336

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424336

## Zeichnungen

Maßzeichnung




Maßzeichnung

# HC-CIF-B16-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen

1424336

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424336

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424336

**cUL Recognized**
Zulassungs-ID: E118976

**UL Recognized**
Zulassungs-ID: E118976

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440210 |
| ECLASS-15.0 | 27440210 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002310 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

# HC-CIF-B16-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen

1424336

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424336

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de