OCS MOUNT 0806 SET - Wandhalterung

1471778

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1471778

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Befestigungsplatte, Satz 2 Stk. inkl. Schrauben für Gehäusegröße 8" x 6", Material: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau



Ihre Vorteile

- International zertifiziertes Gehäusesystem
- Spezieller Kunststoff ermöglicht sicheren Dauerbetrieb
- Bietet Schutz vor dem Eindringen von Strahlwasser
- Widersteht auch starker mechanischer Beanspruchung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1471778
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACFDBZ
GTIN	4063151876388
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	101 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	101 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	EE

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Schrauben zur Befestigung.
Montagehinweis	Befestigen Sie die Montagefüße oder Flansche mit den mitgelieferten Schrauben. Wenn Sie das Gehäuse an einer Wand montieren, wählen Sie den entsprechenden Schraubentyp je nach Beschaffenheit der Wand.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
Gehäuseart	Outdoor-Gehäuse
Gehäusetyp	Outdoor-Gehäuse
Gehäuseserie	OCS
Produktfamilie	OCS..0806..

Maße

Breite	65 mm
Höhe	144 mm
Tiefe	8 mm

Materialangaben

Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Material	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Isolierstoff	PC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C

Montage

Montageart	Schraubmontage

Verpackungsangaben

Verpackungsart	PE-Beutel

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1471778

FI Cert
Zulassungs-ID: FI/42054

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	1,851 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de