FOC-TOOL-STRIPPING-FA-1 - LWL-Zubehör

1414099

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414099

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Faserstripper 2-Loch



Produktbeschreibung

Faserstripper 2-Loch: großes Loch: 1,6 ... 3,0 mm auf 600 ... 900 µm; 900 auf 250 µm
kleines Loch: 250 auf 125 µm

Ihre Vorteile

- Hohe Zuverlässigkeit durch umfangreiche Qualitätssicherungsmaßnahmen
- Intuitive Frontbedienung und übersichtliches Schaltschrank-Layout dank einheitlichem Design

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1414099
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNIEY
GTIN	4055626023366
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	92,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	92,8 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	US

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagewerkzeug
Enthalten in Set	1411049 FOC-TOOL-GOF KONF SET

Materialangaben

Farbe	gelb
Material Gehäuse	Kunststoff

Kabel / Leitung

LWL-Leitung

Übertragungsmedium	LWL

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	21043706
ECLASS-13.0	21049090

ETIM

ETIM 10.0	EC002109

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121650

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	9,662 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de