

# HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adapter

1414252

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414252>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gewintheadapter aus Kunststoff mit Bayonettschluss, für EVO-Gehäuseserie B, NPT 3/4"-Gewinde

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1414252
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7APL
GTIN	4055626022154
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	25 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	24 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

# HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adapter

1414252

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414252>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Anwendung	Bajonett B - NPT
-----------	------------------

### Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	... 10 Nm
------------------	-----------

### Maße

Maßzeichnung	
Gewindeart Dichtungsseite	3/4" NPT

### Innenmaß

Länge Innengewinde	15 mm
--------------------	-------

### Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	PA

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

### Montage

Montagehinweis	Bajonettschluss max. 3x lösbar  Dieser Gewintheadapter aus Kunststoff stellt keine elektrische Verbindung zwischen Kabelverschraubung und Steckverbindergehäuse her. Aus diesem Grund dürfen nur Kabelschutzsysteme oder Verschraubungen aus Kunststoff verwendet werden.
----------------	---

# HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adapter




1414252

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414252>

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

# HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adapter

1414252

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414252>



## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414252>

**DNV**

Zulassungs-ID: TAE000037S



**cUL Recognized**

Zulassungs-ID: E255026



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E255026



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adapter

1414252

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414252>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-15.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

### ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adapter

1414252

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414252>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,273 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)