

HC-B-GB-M32-PLRBK - Kabelverschraubung



1414662

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414662>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Set bestehend aus: EVO-Kunststoffadapter 1414245 und Kunststoffverschraubung mit Biegeschutzspirale 1415181, M32



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1414662
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7APL
Katalogseite	Seite 659 (C-2-2019)
GTIN	4055626031132
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	74,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	72,2 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

HC-B-GB-M32-PLRBK - Kabelverschraubung

1414662


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414662>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anzahl der Leitungen	1
Art der Verschraubung	M32
Ausführung	mit Knickschutz
Geschirmt	nein
Ausführung der Zugentlastung	A

Maße

Maßzeichnung	
Schlüsselweite Überwurfmutter	36 mm
Schlüsselweite Stutzen	36 mm
Gewindesteigung	1,5 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material Dichtung	EPDM
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Gehäuse	PA
Material Verschraubung	PA

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	13 mm ... 21 mm
------------------------------------	-----------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

HC-B-GB-M32-PLRBK - Kabelverschraubung



1414662

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414662>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

HC-B-GB-M32-PLRBK - Kabelverschraubung



1414662

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414662>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414662>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-GB-M32-PLRBK - Kabelverschraubung



1414662

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414662>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0

27140801

ETIM

ETIM 9.0

EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121300

HC-B-GB-M32-PLRBK - Kabelverschraubung



1414662

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414662>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de