SI-RND-R1A - Datenschnittstelle

1425186

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1425186

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Servicedose mit RJ45 (Buchse/Buchse), 8-polig Metall, CAT6A Anschluss, mit Schutzdeckel



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1425186
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7EGX
GTIN	4055626386706
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	32 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	29,9 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenfrontplatte
Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45

Elektrische Eigenschaften

Übertragungsrate	10 Gbit/s (RJ45 (Buchse/Buchse) 8-polig)

Maße

Maßzeichnung	
Breite	29,5 mm
Höhe	42,7 mm
Wandstärke	1 mm ... 3 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	vergoldet

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 750

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP65 (mit geschlossenem Schutzdeckel)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C

Montage

Montagehinweis	Wandstärken: 1 mm ... 3 mm


Zeichnungen

Maßzeichnung




Maßzeichnung

Maßzeichnung




Montageausschnitt

Schemazeichnung




Schemazeichnung 1

Schemazeichnung



Schemazeichnung 2

Schemazeichnung



Schemazeichnung 3

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1425186

UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 335024

cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 335024

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440209
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	599206db-4889-47e3-bfb1-2dd86b2d86b0

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	2,539 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de