PROT-M12 MS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - Verschlusskappe

1456200

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1456200

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verschlusskappe M12 mit Befestigungsband, für nicht belegte M12-Buchsen, mit 14,5 mm Befestigungsöse

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1456200
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABQZAA
GTIN	4046356605724
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,62 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,612 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Nicht für M12-Buchsen mit K-, L- oder M-Kodierung geeignet

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzkappe
Gewindeart	M12

Materialangaben

Material	PA 6.6 GF
	PUR (Halteband)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung GRP	NBR

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-25 °C ... 85 °C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

PROT-M12 MS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - Verschlusskappe

1456200

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1456200

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,19 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de