# OCS CORNER SET - Eckbefestigung

1471789

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1471789

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Eckbefestigung, Satz 4 Stk. inkl. Schrauben für alle Gehäusegrößen, Material: PC-ABS, Farbe: lichtgrau

## Ihre Vorteile

- International zertifiziertes Gehäusesystem
- Spezieller Kunststoff ermöglicht sicheren Dauerbetrieb
- Bietet Schutz vor dem Eindringen von Strahlwasser
- Widersteht auch starker mechanischer Beanspruchung

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1471789 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AM |
| Produktschlüssel | ACFDBZ |
| GTIN | 4063151880538 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 41,233 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,125 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | EE |

## Technische Daten

### Hinweise

| | |
|---|---|
| Empfehlung | Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung. |
| Montagehinweis | Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Schrauben zur Befestigung. |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Eckeinleger |
| Gehäuseart | Outdoor-Gehäuse |
| Gehäusetyp | Outdoor-Gehäuse |
| Gehäuseserie | OCS |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 51 mm |
| Tiefe | 11 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material | PC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Isolierstoff | PC |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montageart | Schraubmontage |

### Verpackungsangaben

| | |
|---|---|
| Verpackungsart | PE-Beutel |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1471789

**FI Cert**
Zulassungs-ID: FI/42054

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002779 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 52818e4b-b440-41f8-9ef2-6a9e1f397811 |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de