

1647624

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1647624

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Reduzieradapter, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring





Produktbeschreibung

Reduziert M25 auf M20

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1647624
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7DZX
GTIN	4017918941529
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	18,87 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	15,72 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	DE



1647624

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1647624

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Reduzieradapter
Dichtung vorhanden	ja

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	7,5 8 Nm

Maße

Maßzeichnung	
Breite	30,00 mm
Länge	10 mm
Länge Anschlussgewinde	7 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	3 mm
Durchmesser	25 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	25 mm
Sechskant Eckmaß	30 mm
Gewindeart Anschlussseite	M25 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm
Gewindeart Dichtungsseite	M20

Materialangaben

Farbe	messingfarben
Material	Messing, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuseoberfläche	Ni

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	nein
-----------------	------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65 (Abhängig von der eingesetzten Verschraubung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C 80 °C

Montage

Montagehinweis	mit entsprechender Verschraubung: IP68




https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1647624



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild



1647624

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1647624

Klassifikationen

ECLASS

	ECLASS-13.0	27140806
	ECLASS-15.0	27140806
ETIM		
	ETIM 9.0	EC000938
1.18	NSPSC	
UI	13730	
	UNSPSC 21.0	31261500



1647624

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1647624

Environmental product compliance

EU RoHS

Ja
6(c)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter "Herstellererklärung". Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
99541839-5a1d-40d0-b885-cb1c09bf9185

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH Flachsmarktstraße 8 D-32825 Blomberg +49 52 35/3-1 20 00 info@phoenixcontact.de