VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-SETLSA - Anbaurahmen

1652402

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1652402

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

RJ45



RJ45-Anbaurahmen, IP67, modular (Keystone), für rechteckige Montageausschnitte, mit Dichtung ohne Befestigungsschrauben, mit modularem RJ45-Buchseneinsatz, CAT5e, Buchse auf LSA

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1652402
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNNDB
GTIN	4017918929763
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	34,14 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	20,52 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbaurahmen
Bauform	RJ45

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	72 V (DC)
Übertragungsmedium	Kupfer

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart	RJ45

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440318

ETIM

ETIM 10.0	EC002597

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,733 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de