FKCT 2,5-SET POL098.E6/STD - Steckverbinder-Set

1840187

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1840187

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Steckverbinder-Set, Nennstrom: 12 A, Nennstrom: 12 A, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn, Artikelfamilie: FKCT 2,5/..-ST, Nennstrom: 12 A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1840187
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	AA
Produktschlüssel	AAHGAD
GTIN	4046356899628
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	117,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11,74 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Steckverbinder-Set
Produktfamilie	FKCT 2,5/..-ST
Polzahl	1
Rastermaß	5 mm
Anzahl der Anschlüsse	1
Anzahl der Potenziale	1

Bestückung

Teilbestückung	Nein

Maße

Bauhöhe	15 mm
Rastermaß	5 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	lichtgrau (RAL 7035)
Kontaktoberfläche	Zinn Sn

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	EN-VDE

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27469090
ECLASS-13.0	27469090

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,775 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de