VS-09-SD - D-SUB-Schutzdeckel

1887086

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1887086

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

D-SUB-Schutzdeckel, D-SUB 9, Material: PA, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau



Ihre Vorteile

- In Kombination mit D-SUB-Anbaurahmen und Tüllengehäuse verwendbar

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1887086
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNCBZ
GTIN	4017918817480
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,18 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzdeckel
Bauform	D-SUB 9

Maße

Breite	16,5 mm
Höhe	23,8 mm
Länge	87,6 mm

Materialangaben

Farbe	grau
Material	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 1000

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54 (in Kombination mit dem Tüllengehäuse)
	IP65 (in Kombination mit dem Anbaurahmen)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,064 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de