VS-SI-SD-IT - Steckdoseneinsatz

1656550

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656550

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Steckdoseneinsatz, Anschlussart: Schraubanschluss, Italien



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1656550
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7EBX
GTIN	4046356029926
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	91,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	88,2 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	HU

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Steckdose
Länderkennung	Italien

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsstrom	16 A

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss

Materialangaben

Material Gehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 60 °C

Montage

Montagehinweis	passend für alle Einbaurahmen

Zeichnungen

Maßzeichnung



Steckdoseneinsatz

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656550

EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.A*30.B.01102

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27144021
ECLASS-13.0	27144021

ETIM

ETIM 10.0	EC000450

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	6,889 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de