SSA 3-6 - Schirmanschluss

2839295

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2839295

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schirmschnellanschluss für Leitungsdurchmesser 3 ... 6 mm. Potenzialanschlussleitung: 200 mm, 1 mm^2, Farbe: schwarz

Ihre Vorteile

- Einfache Montage durch integrierten Schirmanschluss
- Gute Schirmanbindung an das Produkt dank kurzer Verbindungsleitung
- Weiter Kabelanschlussbereich durch federndem Schirmanschluss
- Einfache Kennzeichnung dank integriertem Beschriftungsfeld

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2839295
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	CA
Produktschlüssel	CL211Z
GTIN	4017918182991
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,375 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,375 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schirmanschluss
Bauform	Adapter

Maße

Außenmaß

Außendurchmesser	3 mm ... 6 mm

Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
	kupferfarben

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 10.0	EC001466

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de