# WEBVISIT 6 PRO UPD - Visualisierungs-Software

2700952

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700952

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.




Lizenz zum Update von WebVisit 5 Pro auf WebVisit 6 Pro

## Produktbeschreibung

Die Pro-Version von WebVisit enthält zusätzlich zu den Grundfunktionen folgende Makros:

- Benutzer-Level-Verwaltung
- Zeigerinstrument
- URL-Sprünge
- Alarming
- Trending
- Animated GIFs

## Ihre Vorteile

- Engineering-Tool zur Erstellung von Web-Visualisierungen für alle Steuerungen mit integriertem Web-Server
- Die Visualisierungsseiten werden in jedem Standard-Browser dargestellt
- Keine Programmierkenntnisse für die Erstellung der Visualisierungsseiten notwendig
- Makro-Bibliothek mit Funktionen wie Alarmlisten, Trends, einer Benutzerverwaltung, URL-Jumps, etc.

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2700952 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRDABA |
| GTIN | 4046356661263 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 41,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 39,1 g |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Visualisierungs-Software |

### Systemeigenschaften

| | |
|---|---|
| Steuerungssystem | (Zielsystem) Embedded Controller |
| Art der Software | On-Premises |
| Anwendungszweck der Software | Webeditor |

Lizenzinformation

| | |
|---|---|
| Art der Lizenz | Einzelplatzlizenz |
| | Kostenlose Software |
| | Update-Lizenz |
| Hinweis zu Art der Lizenz | Update von WebVisit 5 PRO auf WebVisit 6 PRO |

Funktionalität

| | |
|---|---|
| Grundfunktionalität | Die Benutzeroberfläche ist funktional gestaltet und bietet schon in der Basic-Variante viele grafische Grundelemente und Funktionen. |
| | Die notwendigen Variablen für die Visualisierung werden direkt aus PC WORX importiert. |
| Steuerungssystem | (Zielsystem) Embedded Controller |
| Zugehörige Hardware | Phoenix Contact-Steuerung |
| Anzahl der I/O-Punkte | 128000 |

Systemvoraussetzungen

| | |
|---|---|
| Bediengeräte | Tastatur, Maus |
| Betriebssystem | Windows® 10 (32-Bit/64-Bit), ab Build 1511 |
| | Windows®11, ab Build 22000.675 |
| Prozessor | Intel® Celeron® / Pentium® 1,6 GHz |
| Festplattenspeicher | min. 2 GByte |
| Hauptspeicher | min. 2 GByte |
| Unterstützte Browser | Internet Explorer ab Version 7 |
| | Internet Explorer ab Version 8 |
| | Internet Explorer ab Version 10 |
| | Mozilla Firefox ab Version 44 (empfohlen) |
| | Google Chrome ab Version 48 (empfohlen) |
| | Opera ab Version 11.64 |
| Unterstützte Landessprachen | deutsch, englisch, französisch |
| Bildschirmauflösung | 1024 x 768 Pixel (XGA) |

Eigenschaften Visualisierung

| | |
|---|---|
| Alarming | ja |
| Trending | ja |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27242502 |
| ECLASS-15.0 | 27242502 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001416 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 43231500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,039 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de