PT-10 OG 8.2 / 15 - Betätigungselement

3003021

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3003021

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Betätigungselement, Farbe: orange, Push-in Drücker, Breite: 8,2 mm




Abbildung ähnlich

Ihre Vorteile

- Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
- Schnell und komfortabel

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3003021
Verpackungseinheit	1.000 Stück
Mindestbestellmenge	2.000 Stück
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACEPAC
GTIN	4055626246987
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,692 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,63 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Betätiger

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	10 mm²

Maße

Breite	8,2 mm
Höhe	16,05 mm
Tiefe	6,3 mm

Materialangaben

Farbe	orange (RAL 2003)
Material Betätigungselement	PA 6.6 GF
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,006 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de