

WP-SPIRAL PVC C 17 - Schutzschlauch

3240851

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240851>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzschlauch, Material: PVC, Wendel: PVC ummantelter Federstahl, UV-beständig: nein, flexibel, Schutzart: IP68, Farbe: grau, Innendurchmesser: 13 mm, Gesamtlänge: 10 m

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240851
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DSA
GTIN	4046356736770
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.290 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.290 g
Zolltarifnummer	39173200
Ursprungsland	DE

WP-SPIRAL PVC C 17 - Schutzschlauch

3240851

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240851>



Technische Daten

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Schutzschlauchlänge wird gestreckt gemessen; Längentoleranz ±5 %
---------------------	--

Artikeleigenschaften

Zugfestigkeit GRP	100 N
-------------------	-------

Maße

Außenmaß	
Außendurchmesser	17 mm

Innenmaß	
Innendurchmesser	13 mm

Materialangaben

Material	PVC
Material Wendel	PVC (ummantelter Federstahl)
Inhaltsstoffe	silikon- und cadmiumfrei

Kabel / Leitung

Biegeradius, dynamisch	35 mm
Biegeradius, statisch	13 mm
Zugfestigkeit	100 N
Halogenfreiheit	nein

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP68
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	nein
Kurzzeittemperatur	100 °C

WP-SPIRAL PVC C 17 - Schutzschlauch

3240851

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240851>



Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240851>



VDE Zeichengenehmigung

WP-SPIRAL PVC C 17 - Schutzschlauch

3240851

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240851>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27430304
ECLASS-15.0	27430304

ETIM

ETIM 10.0	EC001177
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-SPIRAL PVC C 17 - Schutzschlauch

3240851

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240851>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de