EB 1/3/5-8 - Einlegebrücke

3072341

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3072341

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Einlegebrücke, Rastermaß: 16,4 mm, Polzahl: 3, Polbelegung: 1,3,5, Länge: 24 mm, Farbe: grau



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3072341
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BA
Produktschlüssel	BE1Z2X
GTIN	4055626176031
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,89 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,89 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Einlegebrücke
Polzahl	3
Rastermaß	16,4 mm
Potenziale	1

Maße

Breite	39 mm
Höhe	24 mm
Tiefe	3,3 mm
Länge	24 mm
Rastermaß	16,4 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Isolierstoff	PA

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

Polbelegung	1, 3, 5

Montage

Montageart	Schraubmontage

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,149 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de