WP-SC HF 17 - Kabelschutz Endtülle

3241018

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241018

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelschutz Endtülle, Material: PP, Farbe: grau, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB, Innendurchmesser: 11,5 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3241018
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DSA
GTIN	4046356711500
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,92 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,92 g
Zolltarifnummer	39174000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzkappe

Maße

Durchmesser	17 mm

Innenmaß

Innendurchmesser	11,5 mm

Materialangaben

Material	PP
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 110 °C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27430316
ECLASS-15.0	27430316

ETIM

ETIM 10.0	EC000519

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,537 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de